

BOLETIM TÉCNICO

LUVA DE PVC

FORRADAS



Fotos para efeito ilustrativo

DESCRIÇÃO | Confeccionadas em PVC, forrada, possuindo três modelos de acabamento na palma, sendo o liso, áspero e granulado, com os seguintes tamanhos: 25cm, 35cm, 45cm, 60cm e 70cm. Tamanho Único: 9,5.

LAUDOS E C.A | Os laudos das Luvas de PVC foram aprovados pelo **IPT** (Instituto de Pesquisa Tecnológicas) e o **C.A** foi emitido pelo **MTE** (Ministério do Trabalho e Emprego)

C.A 34.570 | Luvas de PVC Forrada P/A (Palma Áspera)

C.A 34.569 | Luvas de PVC Forrada P/G (Palma Granulada)

C.A 34.568 | Luvas de PVC Forrada P/L (Palma Lisa)

ESPECIFICAÇÃO |

PRODUTO	PESO P/L (Kg)	PESO P/A(Kg)	PESO P/G (Kg)	COMPRIM. (mm)	LARGURA PUNHO (mm)
Luva PVC 25cm	0,160	0,175	0,250	250	140
Luva PVC 35cm	0,235	0,250	0,345	350	150
Luva PVC 45cm	0,315	0,315	0,450	450	175
Luva PVC 60cm	0,410	0,450	0,560	600	200
Luva PVC 70cm	0,545	0,570	0,630	700	225

ATENÇÃO | Os pesos e as dimensões estão sujeitos a pequenas alterações, em razão das características do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL | 61161000

DESEMPENHO | Atendem as normas BS EN 388:2016, ISO 374-2:2019, BS EN 16523-1:2015, ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016

RESULTADOS OBTIDOS SEGUNDO A NORMA

RESISTÊNCIA	NÍVEL	LUVA PVC P/L	LUVA PVC P/A	LUVA PVC P/G
Resistência à abrasão	0 a 4	3	3	4
Resistência ao Corte por Lâmina	0 a 5	1	1	1
Resistência ao Rasgamento	0 a 4	3	4	4
Resistência à Perfuração por Punção	0 a 4	1	1	2

UTILIZAÇÃO LUVA PVC P/L | Proporcionando a maior mobilidade e aderência em superfícies secas para manuseio de produtos químicos e serviços gerais.

UTILIZAÇÃO LUVA PVC P/A | Ideal para ser usada em manuseio de agentes mecânicos e químicos, no manuseio de peças abrasivas, sua aplicação antideslizante nas palmas das mãos evita que os objetos manuseados deslizem com facilidade.

BOLETIM TÉCNICO

LUVA DE PVC

FORRADAS



PALMA
ÁSPERA



PALMA
LISA



PALMA
GRANULADA

Fotos para efeito ilustrativo

UTILIZAÇÃO LUVA PVC P/G | Ideal para manipulação em peças que envolvam líquidos, em especial ácidos e produtos químicos. Indicado para manuseio de peças maiores.

CLASSE A | Luvas impermeáveis e resistentes á ação de agressivos ácidos e básicos (Tipo 1 – Luvas Resistentes e Agressivos Ácidos e Tipo 2 – Luvas Resistentes e Agressivos Básicos) ;

CLASSE B | Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, sabões amoníacos e similares;

CLASSE C | Luvas impermeáveis e resistentes (Tipo 3 – Álcoois e Tipo 6 – Ácidos Orgânicos)

EMBALAGEM UNITÁRIA | Embalagem plástica transparente, com dimensões de 400 x 600mm. Nesta embalagem contem 10 pares de Luvas de PVC P/A – 25 a 60cm | P/L – 25 a 60cm | P/G – 25 a 45cm, 05 pares de Luva P/A – 70cm, 60cm e 60cm c/ombreira | P/L – 70 e 60cm, com ombreira ou sem | P/G – 60cm.

EMBALAGEM MASTER | Embalagem plástica impressa, com dimensões de 600 x 700mm. Nesta embalagem contém 40 pares de Luva de PVC - P/A 25 a 45cm | P/L 25 a 45cm, 30 Pares de Luva de PVC – P/G 25 a 45cm, 20 Pares de Luva de PVC – P/A 70cm, 60cm, 60cm com ombreira ou sem | P/L 60 e 70cm, com ombreira ou sem | P/G 60cm.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NA LUVA | Plastcor, Ref., Número C.A , Tamanho, e Lote.

ESTOCAGEM | Armazenar em local coberto e arejado, com temperatura de em média 25°C e com umidade normal. Evitar a incidência direta de raios solares e mantê-las em estoque dentro das embalagens.

MANUTENÇÃO | Manter produto limpo e higienizado. Caso necessário a limpeza, deve-se remover periodicamente a sujeira acumulada com um pano umedecido em água e aguardar a secagem na sombra em temperatura ambiente.

VIDA ÚTIL | Deverá variar de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

VALIDADE | Validade é de 05 anos.

BOLETIM TÉCNICO

LUVA DE PVC

FORRADAS



PALMA
ÁSPERA



PALMA
LISA



PALMA
GRANULADA

Fotos para efeito ilustrativo

TABELA DE RESISTENCIA QUÍMICA | LEGENDA: N = NÃO RESISTENTE | R = RESISTENTE | RR = RESISTENTE C/ RESTRIÇÃO

SUBSTÂNCIA	LUVA PVC	SUBSTÂNCIA	LUVA PVC	SUBSTÂNCIA	LUVA PVC
Acetona	N	Hidro Sulfato de Sódio	R	Ácido Fosfórico Concent.	R
Ácido Sulfúrico	R	Lixívia Cáustica Concentrado	R	Óleo de Rícino	R
Amoníaco Concentrado	R	Clorito de Cálcio Gás	R	Óleo Vegetal	R
Amoníaco 30%	R	Carbolínio	N	Ácido Nítrico Concent.	N
Ácido Fórmico 50%	RR	Cloreto de Sódio	R	Ácido Nítrico 50%	RR
Álcool Anímico 96%	R	Água Régia	RR	Ácido Nítrico 10%	R
Éter Etílico	R	Sulfato de Cobre Concentrado	R	Ácido Clorídrico Concent.	R
Benzina	RR	Clorito de Magnésio Gás	R	Ácido Clorídrico 10%	R
Benzol	N	Álcool Metílico	R	Sulfeto de Carbono	N
Ácido Bórico 3,7%	R	Clorito Metílico	N	Ácido Sulfúrico Concent.	RR
Acetato Butílico	N	Ácido Láctico Concentrado	R	Ácido Sulfúrico 50%	R
Acetato Butílico 96%	RR	Óleo Mineral	RR	Ácido Sulfúrico 10%	R
Clorofórmico	N	Benzol Monoclorico	N	Solução de Soda	R
Ortanato de Cloro	N	Carbonato de Cálcio Metálico Gás	R	Óleo Fino para Fusos	R
Água Clorada Gás	RR	Solução de Óxido de Sódio 40%	RR	Esterol, Estireno	N
Ácido Crômico Concentrado	RR	Nitrobenzeno	RR	Terebintina, Água Rás	RR
Ácido Crômico 10%	RR	Solvente Nítrico	N	Tetracloro de Carbono	N
Óleo Diesel	R	Óleo Animal	R	Tetrahidrofurano	N
Cloreto de Aço III Gás	R	Ácido Oxálico Concentrado	R	Toluol, Tolueno	N
Ácido Acético Glacial Concent.	R	Óleo de Parafina	R	Tricloretileno	N
Ácido Cítrico Concentrado	R	P-3 Solução Gás	R	Lixívia, Barrela	R
Óleo Vegetal	R	Perclorato	N	Água	R
Óleo Animal	R	Percloroetileno	N	Silicato Solúvel de Sódio	R
Ácido Fluorídrico	R	Permanganato Concentrado	R	Água Oxigenada 30%	R
Aldeído Fórmico	R	Óleo Mineral	R	Gordura Animal	R
Ácido Tânico	R	Fenol	RR	Xileno	RR
Glicerina	R	Fenol 8%	RR	Ácido Cítrico	R